



LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 4AA2B



Bestelldaten

Bestellnummer	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosiongeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

Hochleistungs-LED Lampen stoßfest, staub- und wasserdicht.

Mit **LED-Reflektortechnologie. LED Handlampe mit Primär- und Sekundärlicht**, Frontstrahl für Primärlicht (scheint nach vorne), Drehkopfschalter für Sekundärlicht (scheint auf die Füße). Keine Reduzierung der Betriebszeit bei gleichzeitiger Verwendung beider Lichtstrahlen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 4x Batterie Nr. 081557 LR6.

Technische Beschreibung

Batterietyp	Mignon, AA
IP-Schutzart	IP 67
Gewicht	153 g
Lichtstrom	170 lm
Kopf-Ø	35 mm
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Farbe Gehäuse	gelb

Anzahl enthaltener Batterien	4
Leuchtdauer	6 h
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Gesamtlänge	158 mm
Geräteigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6