



## LED-Akku-Arbeitsleuchte, Leistungsaufnahme: 17 W



### Bestelldaten

Bestellnummer	081254 17
GTIN	5708997354391
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste LED-Arbeitsleuchten mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

**NOVA-Arbeitsleuchten** mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

IP-Schutzart: IP 67

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 150 - 1500 lm

CRI Wert: 80

Anzahl enthaltener Akkus: 1

Akkuart: Lithium-Ion

Gesamtlänge: 163 mm

### Technische Beschreibung

Farbtemperatur	6000 K
Akkukapazität	5,4 A·h

Akkuspannung	3,7 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 67
Lichtstrom	150 - 1500 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamthöhe	163 mm
Gesamtlänge	163 mm
Gesamtbreite	63 mm
CRI Wert	80
Gewicht	710 g

---

## Zubehör

Dreifuss-Stativ Höhe 1,35-3 m	081252 1,35-3
-------------------------------	---------------