



## Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, Ø 8 × 12 mm, Typ: 17S



### Bestelldaten

Bestellnummer	080072 17S
GTIN	7391390327246
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Sicherheits-Schlauchaufroller** mit **Schlauchführung** und kontrolliertem, kräftigem Einzug. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse** für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**. Für hohe Durchflussraten geeigneter **PU-Schlauch** mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.

#### Hinweis:

Kupplung siehe Nr. 080286.

### Technische Beschreibung

Material Gehäuse	Kunststoff
nutzbare Schlauchlänge	17 m
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Ausgang	1/4 Zoll
Anschluss Eingang	1/4 Zoll
Farbe Schlauch	blau

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Aufrollautomatik SCS	ja
Schlauch Innen-Ø	8 mm
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Farbe Gehäuse	blau
Gehäuse Tiefe	190 mm
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Breite	490 mm
geeignet für	Druckluft
Produktnamensattribut	Ø 8 × 12 mm
Produktart	Schlauchaufroller

## Zubehör

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 1/2 Zoll	080286 1/2
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 3/8 Zoll	080286 3/8
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 1/4 Zoll	080286 1/4