



## Sicherheits-Kabelaufroller, 250 V, Typ: 17S



### Bestelldaten

Bestellnummer	081192 17S
GTIN	7391390327543
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.

Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**.

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ , jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

#### Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

#### Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080078, 080079 und 080076.

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

IP-Schutzart: IP 44

Nennleistung abgerollt: 2400 W

Nennspannung: 250 V

Länge: 490 mm

Breite: 190 mm

Höhe: 410 mm

Kabelklasse: H07RN-F

## Technische Beschreibung

Breite	190 mm
Nennleistung abgerollt	2400 W
Kabelaufbau	3G1,5
Material Kabel	Neopren
Nennspannung	250 V
Kabellänge	17 m
Höhe	410 mm
Länge	490 mm
Kabelklasse	H07RN-F
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Produktnameattribut	250 V
Produktart	Kabelaufroller