



Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, Ø 11 ×16 mm, Typ: 10S



Bestelldaten

Bestellnummer	080077 10S
GTIN	7391390327383
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Schlauchaufroller mit **Schlauchführung** und kontrolliertem, kräftigem Einzug. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse** für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**. Für hohe Durchflussraten geeigneter **PU-Schlauch** mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.

Hinweis:

Kupplung siehe Nr. 080286.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	12 bar
Schlauch Innen-Ø	11 mm
nutzbare Schlauchlänge	10 m
Material Schlauch	Polyurethan
Anschluss Eingang	1/2 Zoll
Anschluss Ausgang	1/2 Zoll

Farbe Gehäuse	blau
Aufrollautomatik SCS	ja
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe Schlauch	blau
Material Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Breite	490 mm
Gehäuse Tiefe	190 mm
geeignet für	Druckluft
Produktnameattribut	Ø 11 × 16 mm
Produktart	Schlauchaufroller

Zubehör

Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 3/8 Zoll	080286 3/8
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 1/4 Zoll	080286 1/4
Sicherheitskupplung Innengewinde Anschluss- Innengewinde 1/2 Zoll	080286 1/2