



## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M3 – M12, Schaft-Ø d: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	319445 20
GTIN	4045197959645
Artikelklasse	32P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Elastischer Längenausgleich, leichtgängig durch Kugelführungsbuchse.

#### Norm:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

#### Sonderzubehör:

**Schnellwechseleinsätze** Nr. 335420 – 335620.

### Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 20
Schaft-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Auskraglänge L	56 mm
Längenausgleich Druck	7 mm
Längenausgleich Zug	7 mm
Futteraußen-Ø D	38 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

