

**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 – M20, Schaft-Ø d: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319447 40
GTIN	4045197959683
Artikelklasse	32P

Beschreibung**Ausführung:**

Elastischer Längenausgleich, leichtgängig durch Kugelführungsbuchse.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420 – 335620.

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Schaft-Ø d ₁	40 mm
Auskraglänge L	86 mm
Längenausgleich Druck	12 mm
Längenausgleich Zug	12 mm
Futteraußen-Ø D	54 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

