

**Tiefspann-Schraubzwinde, Ausladung / Spannweite: 500/300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860300 500/300
GTIN	4008158012384
Artikelklasse	83J

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige, lange Temperguss-Spannarmer für große Spanntiefen; stabile Vollprofilschiene mit Riffelung. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Momentverstellung, sicher spannend. Knebelgriff für große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand. Spannkraft bis zu 7000 N.

**Technische Beschreibung**

Spannweite	300 mm
Querschnitt der Gleitschiene	45×12 mm
Gewicht	8 kg
Ausladung	500 mm
Produktart	Zwinde

