

Garant**Kegelsenker HSS 100°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 12,4mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 150023 12,4 |
| GTIN | 4045197959577 |
| Artikelklasse | 11M |

Beschreibung**Ausführung:**

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------------|
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ² | 0,12 mm/U |
| Gesamtlänge L | 55 mm |
| Schaft-Ø D _s | 8 mm |
| Außen-Ø | 12,4 mm |
| kleinster Senker-Ø für Bohrung ab | 3 mm |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 100 Grad |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | Werksnorm |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Kunststoffe | geeignet | 70 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | geeignet | 33 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 28 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 27 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 27 m/min | P |
| nass minimal | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |