

**Klauke®****Große Presszange, Typ: K06SYNCRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Artikelklasse	76C

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit Übersetzung und eingebauten, drehbaren Profilscheiben. Rohrschenkel mit Kunststoff-Handgriffen. Querschnittzuordnung an den Profilscheiben ersichtlich. Profilscheibenverstellung durch Einhandbedienung. Garantiert sichere Querschnittzuordnung durch synchronisierte Profilscheibenverstellung. Mit ergonomischen 2-Komponenten-Griff und beidseitigem Abgleitschutz. Verlängerbare Hebelarme.

**Verwendung:**

Für nicht isolierte **Rohrkabelschuhe** und **Rohrverbinder** (Normalausführung).

**Hinweis:**

Nicht passend für Presskabelschuhe nach DIN und für französische CNF-Kabelschuhe. Presszangen für DIN- und französische CNF-Kabelschuhe sind auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	2,6 kg
ganze Länge	600 - 750 mm
für Leiterquerschnitt	6 - 120 mm <sup>2</sup>
Produktart	Crimpzange