

**Garant**
**eco-Steckschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 19/2mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

### Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

### Passend für:

Halter Nr. 274093 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

### Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 1.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

### Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehtplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden. Set bestehend aus 2 Schwertern mit jeweils einem Plattensitz.

## Technische Beschreibung

Schwerthöhe h <sub>5</sub>	19 mm
Höhe h <sub>1</sub>	15,7 mm
Stechbreite w	2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	96 mm

Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert