

Garant**eco-Steckschwert, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 19/3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273866 19/3 |
| GTIN | 4045197959805 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 274093 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden. Set bestehend aus 2 Schwertern mit jeweils einem Plattensitz.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|---------|
| Stechbreite w | 3 mm |
| Schwerthöhe h ₅ | 19 mm |
| für maximalen Werkstück-Ø | 40 mm |
| Höhe h ₁ | 15,7 mm |
| Serie | Eco |
| Gesamtlänge L | 96 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Einsatzart | neutral |
| Innenkühlung | ja |
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Stechschwert |