



LED-EX Taschenlampe mit Batterien, Typ: 4AARFL



Bestelldaten

Bestellnummer	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosiongeschützte Taschenlampe, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

Hochleistungs-LED Lampen stoßfest, staub- und wasserdicht.

Mit **LED-Reflektortechnologie. LED Hand- und Helmlampe mit besonderer Schutztechnik.**

Glatte, breiter Mittelstrahl. Dank patentiertem Optiksystem ideal zur Beleuchtung weiter Arbeitsbereiche. Korrosionsbeständig. Heckschalter. Mittels Helmhalter an Arbeits- und Schutzhelm leicht anzubringen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Farbe Gehäuse	gelb
Batterietyp	Mignon, AA
IP-Schutzart	IP 67
Kopf-Ø	35 mm
Anzahl enthaltener Batterien	4
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Leuchtdauer	5,5 h
Lichtstrom	225 lm

Gewicht	158 g
Gesamtlänge	158 mm
Geräteigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6
Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6