

**Weidmüller** **Zweipoliger Spannungsprüfer, Typ: COMBIPRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Zweipolige Spannungsprüfer, ergonomische Bauform, wasser-, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse, zwei Prüfgriffe mit Magnethalterung, auch für Einhandbedienung geeignet.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Verwendung:**

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3, dickere Prüfspitzen (aufschraubbar), Isolier-Schutzkappen.

**Technische Beschreibung**

Messstellenbeleuchtung	ja
Überspannungskategorie	CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Drehfeldrichtungsprüfung	ja

Kalibrierung	I1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Durchgangsprüfung	optisch / akustisch
IP-Schutzart	IP 65
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom	ja
Anzahl enthaltener Batterien	2
Herstellerbezeichnung	VT Combi Pro
Polaritätsprüfung	ja
Anzeigebereich DC	6 - 690 V
Anzeigebereich AC	6 - 690 V
Anzeige	LED
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2x 081561 LR3
Produktart	Spannungsprüfer

## Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
-----------------------------------------------------	------------