

Weidmüller **Zweipoliger Spannungsprüfer, Typ: DIGIPRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Zweipolige Spannungsprüfer, ergonomische Bauform, wasser-, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse, zwei Prüfgriffe mit Magnethalterung, auch für Einhandbedienung geeignet. Spannungsprüfer AC mit Echt-Effektivwertmessverfahren True RMS. Diodentest.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3, dickere Prüfspitzen (aufschraubbar), Isolier-Schutzkappen.

Technische Beschreibung

Anzeige	digital LCD
Anzeigebereich DC	1 - 1500 V

Drehfeldrichtungsprüfung	ja
Widerstand	0 - 1,99 kΩ
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
IP-Schutzart	IP 65
Anzeigebereich AC	1 - 1000 V
Überspannungskategorie	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom	ja
Herstellerbezeichnung	VT Digi Pro
Polaritätsprüfung	ja
Kalibrierung	I1
Anzahl enthaltener Batterien	2
Durchgangsprüfung	optisch / akustisch
Haltewert-Taste	ja
Messstellenbeleuchtung	ja
Frequenzmessung	1 - 950 Hz
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Kapazität	0,05 - 1999 µF
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkkS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------