

Weidmüller **Zweipoliger Spannungsprüfer, Typ: MASTER****Bestelldaten**

Bestellnummer	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Zweipolige Spannungsprüfer, ergonomische Bauform, wasser-, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse, zwei Prüfgriffe mit Magnethalterung, auch für Einhandbedienung geeignet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs-, Polaritäts- und Durchgangsprüfung.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien 081561 Gr. LR3, dickere Prüfspitzen (aufschraubbar), Isolier-Schutzkappen.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	l1
Polaritätsprüfung	ja
Anzahl enthaltener Batterien	2

Anzeige	LED
IP-Schutzart	IP 54
Überspannungskategorie	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Anzeigebereich AC	12 - 690 V
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Anzeigebereich DC	12 - 690 V
Herstellerbezeichnung	VT Master
Durchgangsprüfung	optisch / akustisch
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------