



## Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 5W



### Bestelldaten

Bestellnummer	081321 5W
GTIN	2050001945921
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

LED Werkstattleuchten Aluminium schwarz inklusive Wippschalter. Mit Flexwelle gummiert, inklusive Magnetsockel. LED Werkstattleuchte 5 Watt mit fokussierbarem Abstrahlwinkel 15 – 75°.

#### Ausführung Werbetext:

- **Abstrahlwinkel 15 – 75°.**

#### Funktion:

IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Hinweis:

Ergänzend zum Magnetsockel sind Schraubklemme, Wandhalterung, Tisch- und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Magnetfuß-Ø	83 mm

IP-Schutzart	IP 63
Lichtstrom	450 lm
Leuchtmittel austauschbar	nein
Lichtleistung	5 W
Nennspannung	250 V
Gesamthöhe	480 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte