



Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 6WDUO



Bestelldaten

Bestellnummer	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

LED Werkstattleuchten Aluminium schwarz inklusive Wippschalter. Mit Flexwelle gummiert, inklusive Magnetsockel. LED Werkstattleuchte 2 x 6 Watt, Leuchtkopf mit zwei 360° drehbaren Leuchtmodulen im Leuchtkopf.

Funktion:

IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Ergänzend zum Magnetsockel sind Schraubklemme, Wandhalterung, Tisch- und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 63
Magnetfuß-Ø	83 mm
Lichtstrom	1200 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Leuchtmittel austauschbar	nein
Lichtleistung	12 W
Nennspannung	250 V
Gesamthöhe	510 mm
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte