

**Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113421 3
GTIN	4045197963765
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Oberfläche vaporisiert.

Extrem bruchsticher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklebungen zu vermeiden.

Ausspitzung Form C.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L _c	11 mm
Norm	DIN 1897
Gesamtlänge L	46 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	6,5 mm
Nenn-Ø D _c	3 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		