



Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 7,4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370015 7,4 |
| GTIN | 4046368380008 |
| Artikelklasse | 37M |

Beschreibung

Ausführung:

- **Grundkörper aus Baustahl inklusive Schraube.**
- **5-Seitenbearbeitung möglich.**
- **Sehr gute Wiederholgenauigkeit.**
- **Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------|
| D ₂ kleinster Spann-Ø | 4,1 mm |
| Außen-Ø D ₁ | 7,4 mm |
| Außen-Ø D | 20 mm |
| max. Spannweg | 0,13 mm |
| Ø D ₃ | M 2 |
| H ₁ | 7,6 mm |

| | |
|------------------------|-----------|
| maximales Anzugsmoment | 0,7 Nm |
| Spannkraft | 1,1 kN |
| H | 10,7 mm |
| Ø D ₄ | M 2/13,7 |
| Toleranz Außen-Ø | h9 |
| Produktart | Spanndorn |