

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde mit Klappgriff, Spannweite: 300mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860490 300 |
| GTIN | 4045197604286 |
| Artikelklasse | 81D |

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Ganzstahlzwinde mit Klappgriff. Schnelles Zudrehen und Spannen an das Werkstück in eingerasteter, vertikaler Griffposition. **Kraftvolles und müheloses Arbeiten mit ausgeklapptem Griff.**

Querschnitt der Gleitschiene: 25×12 mm

Ausladung: 140 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|----------|
| Ausladung | 140 mm |
| Querschnitt der Gleitschiene | 25×12 mm |

| | |
|------------|--------|
| Spannweite | 300 mm |
| Produktart | Zwinge |