

**Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 7,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113341 7,2
GTIN	4045197964595
Artikelklasse	12B

**Beschreibung****Ausführung:**

**Extrem bruchsicher** durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden. Oberfläche vaporisiert.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

Ausspitzung Form C.

**Verwendung:**

**Speziell zum Bohren von Blech.**

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	7,2 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	24 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	13,2 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		