

**Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113341 8,1
GTIN	4045197964601
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem bruchsicher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden. Oberfläche vaporisiert.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

Ausspitzung Form C.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	79 mm
Nenn-Ø D _c	8,1 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L _c	25 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	12,9 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Norm	DIN 1897
Spitzenwinkel	135 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		