

**Blechbohrer HSS einseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113341 9,6
GTIN	4045197964618
Artikelklasse	12B

**Beschreibung****Ausführung:**

**Extrem bruchsicher** durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden. Oberfläche vaporisiert.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

Ausspitzung Form C.

**Verwendung:**

**Speziell zum Bohren von Blech.**

**Technische Beschreibung**

empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	10,6 mm
Gesamtlänge L	89 mm
Spannutenlänge $L_c$	25 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø $D_c$	9,6 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		