

**Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Artikelklasse	12B

**Beschreibung****Ausführung:**

Oberfläche vaporisiert.

**Extrem bruchsticher** durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. **Am Umfang rundgeschliffen** (ohne Fasen), um Verklebungen zu vermeiden.

Ausspitzung Form C.

Baumaße ähnlich DIN 1897.

**Verwendung:**

**Speziell zum Bohren von Blech.**

**Technische Beschreibung**

Toleranz Nenn-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	13 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	52 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	7,8 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein

Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		