



## Bohrfutter mit Radialverriegelung Metallausführung, Typ: 13-3/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Artikelklasse	32W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
  - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
  - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
  - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Spezielle Spannfasen zur Verschleißreduzierung.

### Technische Beschreibung

Typ	13-3/8
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Bohrkopflänge geöffnet	63 mm
maximale Maschinenleistung	1100 W
Bohrkopflänge geschlossen	74 mm
Außen-Ø	43,1 mm
Aufnahme	3/8-24 Zoll
Radialverriegelung	ja

Produktart

Bohrfutter schlüssellos