



Schwere Ganzstahl-U-Schraubzwinde mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	861000 300
GTIN	4008158027043
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus Profilstahl, vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Sonderdruckkappe, Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Zum Spannen von T-Trägern, Doppel T-Trägern und U-Stahl sowie zum Umgreifen / Übergreifen von Profilen und Stegen. **Maximaler Spanndruck bis ca. 12000 N.**

Technische Beschreibung

Spannweite	300 mm
Querschnitt der Gleitschiene	30×15 mm
Ausladung	140 mm
Eintauchtiefe des U-Bügels	100 mm

Gewicht	3,7 kg
Produktart	Zwinge

Zubehör

Druckkappe inklusive Befestigungsmaterial	861130
---	--------