

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 20 mm, ab Vierkant: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290330 10
GTIN	4045197964397
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Schraube	290399 1
Nutzlänge L ₁	40 mm
Mittenversatz L ₃	4,8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,1 mm
geeignet für Vierkant	10 - 13 mm
Schaft-Ø	20 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	10 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

