

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Vierkant: 19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290334 19
GTIN	4045197965455
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	89 mm
Mittenversatz L ₃	10,25 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	18,975 mm
Schraube	290399 3
geeignet für Vierkant	19 - 27 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	18 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

