

**Garant**
**Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Vierkant: 27mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290332 27
GTIN	4045197965400
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

Schraube	290399 3
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	27 mm
Nutzlänge $L_1$	100 mm
Mittenversatz $L_3$	14,5 mm
geeignet für Vierkant	27 - 37 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø $D_1$	25 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge $L_5$	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

