

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Vierkant: 8mm


Bestelldaten

Bestellnummer	290334 8
GTIN	4045197965417
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	4 mm
Schraube	290399 1
Nutzlänge L_1	30 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8 mm
geeignet für Vierkant	8 - 10 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D_1	8 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

