

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Vierkant: 19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290332 19
GTIN	4045197965394
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	18,975 mm
Mittenversatz L_3	10,25 mm
Nutzlänge L_1	89 mm
Schraube	290399 3
geeignet für Vierkant	19 - 27 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø D_1	18 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_5	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

