

Garant
Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Vierkant: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290332 10
GTIN	4045197965363
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	9,1 mm
Schraube	290399 1
Mittenversatz L_3	4,8 mm
Nutzlänge L_1	40 mm
geeignet für Vierkant	10 - 13 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø D_1	10 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_5	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

