

**Garant**
**Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Sechskant: 9mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290342 9
GTIN	4045197965608
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8,5 mm
Nutzlänge $L_1$	30 mm
Mittenversatz $L_3$	4,5 mm
Schraube	290399 1
geeignet für Sechskant	9 - 11 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø $D_1$	8 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge $L_s$	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

