

Garant**Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Sechskant: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290344 9
GTIN	4045197965653
Artikelklasse	29K

Beschreibung**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Schraube	290399 1
Mittenversatz L_3	4,5 mm
Nutzlänge L_1	30 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	8,5 mm
geeignet für Sechskant	9 - 11 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D_1	8 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

