

**Garant****Profilschneideinsatz Vierkant, TiN, ab Vierkant: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290336 27
GTIN	4045197965530
Artikelklasse	29L

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

Zum Nachschleifen geeignet.

**Passend für:**

Profilstoßhalter Nr. 290330 – 290334.

**Hinweis:**

- **Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

**Hinweis Werbetext:**

- **Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.**
- **Bohrungs-Ø Vierkant = gewünschte Schlüsselweite × Faktor 1,05. Bohrungs-Ø Sechskant = gewünschte Schlüsselweite × Faktor 1,02.**

**Technische Beschreibung**

geeignet für Vierkant	27 - 37 mm
-----------------------	------------

Schneidstoff	HSS
minimale Schlüsselweite	27 mm
maximale Schlüsselweite	37 mm
Profil	Vierkant
Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		