

Garant
Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Sechskant: 17mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290342 17
GTIN	4045197965622
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
Mittenversatz L_3	8,5 mm
Schraube	290399 2
Nutlänge L_1	56 mm
geeignet für Sechskant	17 - 28 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø D_1	15 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

