

Garant**Profilschneideinsatz Sechskant, TiN, ab Sechskant: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290346 17
GTIN	4045197965738
Artikelklasse	29L

Beschreibung**Ausführung:**

Mit TiN-Beschichtung.

Zum Nachschleifen geeignet.

Passend für:

Profilstoßhalter Nr. 290340 – 290344.

Hinweis:

- **Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.**
- **Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.**

Hinweis Werbetext:

- **Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.**
- **Bohrungs-Ø Vierkant = gewünschte Schlüsselweite × Faktor 1,05. Bohrungs-Ø Sechskant = gewünschte Schlüsselweite × Faktor 1,02.**

Technische Beschreibung

geeignet für Sechskant	17 - 28 mm
------------------------	------------

Schneidstoff	HSS
maximale Schlüsselweite	28 mm
minimale Schlüsselweite	17 mm
Profil	Sechskant
Beschichtung	TiN
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		