

**Garant**
**Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Sechskant: 37mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290342 37     |
| GTIN          | 4045197965646 |
| Artikelklasse | 29K           |

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Schraube                          | 290399 3                      |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>          | 126 mm                        |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 37 mm                         |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 19,5 mm                       |
| geeignet für Sechskant            | 37 - 45 mm                    |
| Schaft-Ø                          | 25 mm                         |
| Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>  | 35 mm                         |
| Innenkühlung                      | ja                            |
| Schaftlänge L <sub>s</sub>        | 90 mm                         |
| Schaft                            | Kombischaft                   |
| Produktart                        | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |

