

**Garant**
**Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Sechskant: 28mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290344 28
GTIN	4045197965684
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	14 mm
Nutzlänge $L_1$	89 mm
Schraube	290399 3
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	26,5 mm
geeignet für Sechskant	28 - 37 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø $D_1$	25 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge $L_s$	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

