

Garant
Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Sechskant: 45mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290344 45
GTIN	4045197965707
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Schraube	290399 4
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	43 mm
Mittenversatz L ₃	23 mm
Nutzlänge L ₁	140 mm
geeignet für Sechskant	45 - 70 mm
Schaft-Ø	32 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	40 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L _s	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

