

Garant
Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 20 mm, ab Sechskant: 17mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290340 17
GTIN	4045197965578
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Schraube	290399 2
Nutzlänge L_1	56 mm
Mittenversatz L_3	8,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
geeignet für Sechskant	17 - 28 mm
Schaft-Ø	20 mm
Schneidenträger-Ø D_1	15 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

