

Garant
Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze Ø DS 25 mm, ab Sechskant: 11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290342 11
GTIN	4045197965615
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Hinweis:

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	5,5 mm
Schraube	290399 1
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10,5 mm
Nutzlänge L_1	40 mm
geeignet für Sechskant	11 - 17 mm
Schaft-Ø	25 mm
Schneidenträger-Ø D_1	10 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

