



## Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 1250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860500 1250
GTIN	4008158034294
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Spannkraft bis zu 6000 N.

### Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	1250 mm
Querschnitt der Gleitschiene	28×11 mm
Produktart	Zwinde

### Zubehör

Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 37 mm

860115 37