

**Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860500 200
GTIN	4008158033914
Artikelklasse	83K

**Beschreibung****Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Spannkraft bis zu 6000 N.

**Technische Beschreibung**

Spannweite	200 mm
Ausladung	100 mm
Querschnitt der Gleitschiene	22×8,5 mm
Produktart	Zwinde

**Zubehör**

Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 30 mm

860115 30

Komplettes Unterteil für Ganzstahl-Schraubzwingen Typ  
200

860560 200