

3M Roloc™**Schleifscheibe 787C, Ø 50,8 mm, Körnung: 36**

Bestelldaten

Bestellnummer	554014 36
GTIN	50076308896893
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn (CER).

Mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Schleifkorn.

Stabile **Fiberunterlage**, ideal für die Kantenbearbeitung.

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
trocken	geeignet