

**3M** Roloc™**Schleifscheibe 787C, Ø 50,8 mm, Körnung: 120**

## Bestelldaten

Bestellnummer	554014 120
GTIN	30076308897049
Artikelklasse	53M

## Beschreibung

**Ausführung:**

**Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit** durch selbstschärfendes Keramik Korn (CER).

Mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Schleifkorn.

Stabile **Fiberunterlage**, ideal für die Kantenbearbeitung.

**Verwendung:**

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

## Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
trocken	geeignet