

3M Roloc™**Schleifscheibe 787C, Ø 76,2 mm, Körnung: 80**

Bestelldaten

Bestellnummer	554016 80
GTIN	30076308897001
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:**Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit** durch selbstschärfendes Keramik Korn (CER).Mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Schleifkorn.Stabile **Fiberunterlage**, ideal für die Kantenbearbeitung.**Verwendung:**

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Technische Beschreibung

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	geeignet
INOX	geeignet
Ti	geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
trocken	geeignet