


**Schleifscheibe (ZA), Ø 50,8 mm, Körnung: 50****Bestelldaten**

Bestellnummer	554018 50
GTIN	4045197966124
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Zirkonkorund (ZA) mit **bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis** für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	50,8 mm
Körnung	50
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	bedingt geeignet
trocken	geeignet