



Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860500 250
GTIN	4008158033990
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Spannkraft bis zu 6000 N.

Technische Beschreibung

Spannweite	250 mm
Ausladung	120 mm
Querschnitt der Gleitschiene	24,5×9,5 mm
Produktart	Zwinde

Zubehör

Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 30 mm	860115 30
Komplettes Unterteil für Ganzstahl-Schraubzwingen Typ 250	860560 250